

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/waga-weterynaryjna-cpwplus-200l-w-200-kg-50-g-adam-equipment-p-3497.html>



Waga weterynaryjna CPWplus 200L-W (200 kg / 50 g) (ADAM equipment)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	CPWplus 200L-W
Kod producenta	CPWplus 200L-W
Producent	ADAM equipment

Opis produktu



Waga pomostowa / platformowa / techniczna typu **CPWplus 200L-W**

w zestawie gumowa mata antypoślizgowa

Seria wag **CPWplus** oferuje szeroką gamę modeli i konfiguracje dostosowane do wielu aplikacji w pracach zewnętrznych, laboratorium lub magazynie. Platforma ze stali nierdzewnej jest trwała i łatwa do czyszczenia, po zważeniu brudnych przedmiotów. Funkcja wstrzymania zachowuje odczyt na wyświetlaczu, po zdjęciu elementu z pomostu wagi, jest ona pomocna w miejscach niestabilnych. Prosta obsługa, wybór rozmiarów platform, zasilania bateryjnego i AC oraz wytrzymałej konstrukcji - wszystko razem sprawia, że **CPWplus** ma wielką wartość użytkową, za atrakcyjną ceną.



Główne cechy

Konstrukcja

- Jasny, podświetlany wyświetlacz LCD, dobrze widoczny w każdych warunkach oświetleniowych
- Programowalne podświetlenie można ustawić na „zawsze włączone”, „zawsze wyłączone” lub „tylko podczas ważenia”
- Klawisze oznaczone kolorami ułatwiają szybkie rozpoznanie najczęściej używanych przycisków / funkcji
- Platforma pomostu ze stali nierdzewnej 304 umożliwia łatwe czyszczenie

- Lekka konstrukcja ułatwia transport i przenoszenie
- Solidna konstrukcja przystosowana do zastosowań przemysłowych
- Odporna na zachłapanie obudowa, klawiatura i wyświetlacz zapewniają łatwe czyszczenie
- Uchwyt ścienny do umieszczenia wskaźnika na powierzchni pionowej
- Uchwyt transportowy i rolki z boku platformy pomostu (tylko model L)
- Automatyczne wyłączenie w celu oszczędzania energii
- Kalibracja zewnętrzna umożliwia weryfikację i adiustację za pomocą odważników (zamawiane są osobno)
- Funkcja Hold zamraża wyświetlaną wagę, pozwalając na upływ czasu bez utraty wyniku
- Możliwość wyboru cyfrowego filtrowania pomaga zminimalizować skutki wibracji i zakłóceń
- Funkcja zresetowania zera zapewnia powrót wyświetlacza do odczytu zerowego

Funkcje

- Jednostki wagowe: kg, lb, lb: oz, oz
- Interfejs: RS-232
- Zasilanie: zasilacz 12VDC 50 / 60Hz 150mA / 6 x baterie AA (tylko model 300 x 300 mm)
- Zasilanie: zasilacz 12VDC 50 / 60Hz 500mA / Akumulator wewnętrzny (tylko modele M & L)
- Wyświetlacz: podświetlany wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 22 mm
- Kalibracja: kalibracja zewnętrzna, odważnikami zamawianymi osobno
- Obudowa: podstawa ze stali nierdzewnej / górna platforma ze stali nierdzewnej
- Temperatura pracy: od 0 ° do 40 ° C

Dane techniczne

zakres ważenia Max	200 kg
działka odczytowa d	50 g
powtarzalność	50 g
liniowość	100 g
wymiary pomostu	900 x 600 x 78 mm
czas stabilizacji	2 sekundy
kalibracja	zewnętrzna, odważniki zamawiane są osobno
jednostki wagowe	kg, lb, lb: oz, oz
zasilanie	zasilacz 12VDC 50 / 60Hz 150mA (w zestawie) Akumulator wewnętrzny
wyświetlacz	LCD, podświetlany, wysokość cyfr 22 mm
kommunikacja	interfejsy RS-232
obudowa	stal
temperatura pracy	0...40°C
ciężar własny	14,4 kg
posiada znak	bezpieczeństwa i kompatybilności CE
model	CPWplus 200L-W

Wyposażenie opcjonalne do wag CPWplus (zamawiane osobno)

- świadectwo wzorcowania wystawione przez Okręgowy Urząd Miar
- 700660290 Certyfikat kalibracji producenta ADAM
- odważnik kalibracyjny / wzorzec masy
- świadectwo wzorcowania odważnika kalibracyjnego
- 700200059 gumowa mata antypoślizgowa (np. dla ważenia zwierząt)
- 1120011156 ATP Drukarka termiczna
- 3126011263 Papier termiczny do ATP
- 3126011281 Papier do drukarki termicznej (opakowanie 10 sztuk) do ATP
- 1120014641 Drukarka igłowa AIP
- 3126014659 Rolka drukarki 57 mm dla AIP
- 3126014660 Rolka drukarki 57 mm (opakowanie 10 sztuk) dla AIP
- 3074010266 Kabel RS-232 do komputera
- 3074010507 Interfejs RS-232 na USB do komputera (wymaga użycia także kabla RS-232)
- 600002028 Adam DU - Program do gromadzenia danych

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów, wynikającą z postępu technicznego,

odpowiednio do zmian wprowadzonych przez producenta.